

# ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	70 kg
적재 용량 정적	140 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	108 mm
전체 너비	85 mm
전체 체중	0.471 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	그라파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	80 mm
트레드 폭	35 mm
차체 너비	35 mm
트레드의 경도(A)	80 육상 A

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
색상	파란색 부동태화

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	103 mm
플레이트 너비	85 mm
플레이트 홀 길이(최소)	77 mm
플레이트 홀 길이(최대)	60 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm

# ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

