

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715
订单号 00029447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Alpha |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 135 kg |
| 静态载重 | 270 kg |
| 温度范围（最低） | -20 ° C |
| 温度范围（最大） | 60 ° C |
| 总高 | 195 mm |
| 总宽度 | 96 mm |
| 总重量 | 2.236 kg |

轮子

| | |
|---------|--------------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，黑色 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 石墨黑（RAL9011） |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 160 mm |
| 胎面宽度 | 40 mm |
| 轮体宽度 | 40 mm |
| 胎面硬度（A） | 80 岸 A |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板，重型 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 60 mm |
| 旋转半径 | 167 mm |
| 转向干涉 | 334 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm |

固定件

| | |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 13 mm |

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715
订单号 00029447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

