

ALPHA

3477UOR200P63

EAN 4031582306194



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
CO2排出量（スコープ3）	11.37 kg CO2e
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	350 kg
静荷重	700 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	240 mm
全幅	96 mm
総重量	2.726 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	167 mm
旋回径	334 mm
ドーム径	96 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA

3477UOR200P63

EAN 4031582306194



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

