

# ALPHA

3477DVR200P63

EAN 4031582050257  
订单号 00029912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	205 kg
静态载重	410 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	85 ° C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.254 kg

## 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	80 岸 A

## 支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm
圆顶直径	96 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

# ALPHA

3477DVR200P63

EAN 4031582050257  
订单号 00029912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

