

# AGILA TWIN

2975U00050P30-11

EAN 4031582302844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila twin         |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 70 kg              |
| 静荷重       | 140 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -25 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 80 °C              |
| 取付高       | 69 mm              |
| 全幅        | 57 mm              |
| 総重量       | 0.235 kg           |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリアミド            |
| トレッド材質     | 車輪本体と同一          |
| ベアリング      | プレーンベアリング        |
| 車輪色        | スレートグレー（RAL7015） |
| スレッドガード    | スレッドガードなし        |
| 直径         | 50 mm            |
| トレッド幅      | 20 mm            |
| ボディ幅       | 20 mm            |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング   |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 25 mm     |
| 旋回半径    | 77 mm     |
| 旋回径     | 155 mm    |
| ドーム径    | 53 mm     |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 11 mm |

# AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

