

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Bestellnummer 00030743

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stora
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	186 mm
Gesamtbreite	96 mm
Gesamtgewicht	1,899 kg

RAD

Material des Radkörpers	Flanschrad
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Sonderfunktion
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	55 mm
Schwenkradius	135 mm
Störkreis	270 mm
Dom Durchmesser	96 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	13 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Konzipiert für folgende Palettenmaße: Stegbreite ca.: 2,75 mm, Nutbreite: ca. 5,7 mm, Nuttiefe: > 10 mm.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Bestellnummer 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

