

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Stora
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	186 mm
全幅	96 mm
総重量	1.899 kg

車輪

本体材質	フランジ付きホイール
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	160 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	特殊機能
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	135 mm
旋回径	270 mm
ドーム径	96 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

追加情報

パレットサイズ：トラック幅：約2.75mm、溝幅：約5.7mm、溝深さ：>10mm。

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

