

ALPHA

3470ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582010824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
静荷重	600 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	125 mm
全幅	95 mm
総重量	1.377 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	50 mm
旋回半径	100 mm
旋回径	200 mm
ドーム径	95 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA

3470ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582010824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA

3470ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582010824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

