

## AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	69 mm
全幅	57 mm
総重量	0.356 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	77 mm
旋回径	155 mm
ドーム径	53 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最小）	38 mm
プレート穴長（最大）	48 mm
プレート穴幅（最小）	38 mm
プレート穴幅（最大）	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

# AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

