

AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila twin |
| ハウジングタイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 60 kg |
| 静荷重 | 120 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 温度範囲（最大） | 85 °C |
| 取付高 | 69 mm |
| 全幅 | 57 mm |
| 総重量 | 0.396 kg |

車輪

| | |
|------------|--------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 19 mm |
| ボディ幅 | 19 mm |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 25 mm |
| 旋回半径 | 77 mm |
| 旋回径 | 155 mm |
| ドーム径 | 53 mm |

フィッティング

| | |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 正方形プレート |
| プレート長 | 60 mm |
| プレート幅 | 60 mm |
| プレート穴長（最小） | 38 mm |
| プレート穴長（最大） | 48 mm |
| プレート穴幅（最小） | 38 mm |
| プレート穴幅（最大） | 48 mm |
| プレート穴径 | 6.3 mm |

AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

