

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
Bestellnummer 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname | Compacta |
| Gehäusetyp | Lenkrolle |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 10 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 20 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 36 mm |
| Gesamtbreite | 24 mm |
| Gesamtgewicht | 0,03 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 25 mm |
| Breite der Lauffläche | 12 mm |
| Breite des Radkörpers | 12 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|----------------------|
| Material | Stahlblech, leicht |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, einreihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 9 mm |
| Schwenkradius | 21,5 mm |
| Störkreis | 43 mm |
| Dom Durchmesser | 24,5 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 35 mm |
| Plattenbreite | 30 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 23 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 28 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 4,2 mm |

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Bestellnummer 00032081

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

