

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28 9002

EAN 4031582302509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Integral twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	450 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	175 mm
全幅	75 mm
総重量	1.003 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	グレーホワイト（RAL9002）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28 9002

EAN 4031582302509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	45 mm
旋回半径	124 mm
旋回径	248 mm
ドーム径	70 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	28 mm
ボルト長	45 mm
ボルトねじ位置	19 mm
ボルト取付穴数	2



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28 9002

EAN 4031582302509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

