

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

| | |
|-----------|------------------|
| 製品名 | Alpha stainless |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 250 kg |
| 静荷重 | 500 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 温度範囲（最大） | 80 °C |
| 取付高 | 155 mm |
| 全幅 | 75 mm |
| 総重量 | 1.216 kg |

車輪

| | |
|------------|--------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | シルバークレー（RAL7001） |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| ボディ幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度（A） | 63 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | ステンレス |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回半径 | 123 mm |
| 旋回径 | 246 mm |
| ドーム径 | 75 mm |

フィッティング

| | |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 105 mm |
| プレート幅 | 85 mm |
| プレート穴長（最小） | 77 mm |
| プレート穴長（最大） | 60 mm |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

3477U00125P62-neu

