

ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	108 mm
全幅	75 mm
総重量	0.775 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	34 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	44.5 mm
旋回半径	123 mm
旋回径	246 mm
ドーム径	75 mm
ステンレス	✓

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

製品情報

ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

8477U00080P62-neu

