

## ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 300 kg         |
| 静荷重       | 600 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 温度範囲（最大）  | 80 °C          |
| 取付高       | 200 mm         |
| 全幅        | 96 mm          |
| 総重量       | 2.152 kg       |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリアミド            |
| トレッド材質     | 弾性タイヤ、黒、加硫処理     |
| ベアリング      | ローラーベアリング        |
| 車軸         | ナットでネジ止め         |
| 車輪色        | シルバークレー（RAL7001） |
| スレッドガード    | スレッドガードなし        |
| 直径         | 160 mm           |
| トレッド幅      | 46 mm            |
| ボディ幅       | 46 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 63 ショアA          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 55 mm     |
| 旋回半径    | 135 mm    |
| 旋回径     | 270 mm    |
| ドーム径    | 96 mm     |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 137 mm  |
| プレート幅      | 105 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

# ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

