

ALPHA

3478UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582306873
Bestellnummer 00039503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Alpha |
| Gehäusetyp | Bockrolle |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 350 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 700 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 240 mm |
| Gesamtbreite | 115 mm |
| Gesamtgewicht | 1,949 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Rollenlager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 46 mm |
| Breite des Radkörpers | 46 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------|--------------------|
| Material | Stahlblech, schwer |
| Gabelform | Bauchig |
| Farbe | Blaupassiviert |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 140 mm |
| Plattenbreite | 115 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

ALPHA

3478UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582306873
Bestellnummer 00039503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

