

## ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	108 mm
全幅	75 mm
総重量	0.833 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	35 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	44.5 mm
旋回半径	121 mm
旋回径	242 mm
ドーム径	75 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

# ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

