

## ALPHA STAINLESS

8477U00100P30-13

EAN 4031582313086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	128 mm
全幅	75 mm
総重量	0.773 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	121 mm
旋回径	242 mm
ドーム径	75 mm
ステンレス	✓

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

