

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086
Bestelnummer 00061136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Behuizingstype | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 200 kg |
| Statisch draagvermogen | 400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,773 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Glijlager |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 36 mm |
| Breedte wielkern | 36 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 121 mm |
| Draaicirkel | 242 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |
| Roestvrij | ✓ |

FITTING

| | |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 13 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086
Bestelnummer 00061136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

