

## ALPHA STAINLESS

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086

Numărul de comandă 00061136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Alpha stainless                        |
| Tip de carcasă                    | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 400 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -40 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 128 mm                                 |
| Lățime totală                     | 75 mm                                  |
| Greutate totală                   | 0,773 kg                               |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 100 mm                      |
| Benză de rulare                         | 36 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 36 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |

## FURCA

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Material               | Oțel Inoxidabil, greu |
| Formă Furcă            | Larg                  |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi   |
| Culoare                | Oțel Inoxidabil       |
| Offset                 | 41 mm                 |
| Raza de pivotare       | 121 mm                |
| Interferență pivotantă | 242 mm                |
| Diametru cupolă        | 75 mm                 |
| Inoxidabil             | ✓                     |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086

Numărul de comandă 00061136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

