

# ALPHA STAINLESS

8470UOO080P30-13

EAN 4031582312669  
订单号 00061964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

## 核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	108 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.549 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	34 mm
轮体宽度	34 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	44.5 mm
旋转半径	84.5 mm
转向干涉	169 mm
圆顶直径	75 mm
不锈	✓

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UOO080P30-13

EAN 4031582312669  
订单号 00061964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

