

ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ● ● |

コア属性

| | |
|-----------|-----------------|
| 製品名 | Alpha stainless |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 200 kg |
| 静荷重 | 400 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 温度範囲（最大） | 80 °C |
| 取付高 | 155 mm |
| 全幅 | 75 mm |
| 総重量 | 0.977 kg |

車輪

| | |
|------------|--------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | シルバークレー（RAL7001） |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| ボディ幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度（A） | 63 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | ステンレス |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回半径 | 102.5 mm |
| 旋回径 | 205 mm |
| ドーム径 | 75 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 13 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

