

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	155 mm
全幅	75 mm
総重量	1.13 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度（A）	63 ショアA

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	40 mm
旋回半径	123 mm
旋回径	246 mm
ドーム径	75 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

