

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-13

EAN 4031582313109
Bestelnummer 00062126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Behuizingstype | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 200 kg |
| Statisch Draagvermogen | 400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 155 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,907 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |

VORK

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 123 mm |
| Uitzwenking | 246 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |
| Roestvrij | ✓ |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 13 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-13

EAN 4031582313109
Bestelnummer 00062126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

