

ALPHA STAINLESS

8477U00125P30-13

EAN 4031582313109

Номер замовлення 00062126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 200 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 400 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 155 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 0,907 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Ширина тіла | 40 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 123 mm |
| Поворотне з'єднання | 246 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |
| Нержавіюча сталь | ✓ |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-13

EAN 4031582313109

Номер замовлення 00062126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

