

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

製品名 Alpha stainless

ハウジングタイプ 自在キャスター

標準 EN12532 - 輸送機器

4km/hの耐荷重 160 kg

静荷重 320 kg

温度範囲（最小） -20 °C

温度範囲（最大） 80 °C

取付高 128 mm

全幅 75 mm

総重量 0.764 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度（A）	63 ショアA

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	91 mm
旋回径	182 mm
ドーム径	75 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

