

# ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012

Objednávací číslo 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha central
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	250 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	99 mm
Celková hmotnost	3,133 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka těla	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	143,5 mm
Otočné rušení	287 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Dlahy s centrálním zajištěním
Délka dlahy	176 mm
Šířka desky	112 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	77,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	13 mm

# ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012  
Objednáací číslo 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

