

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012

Rendelési szám 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha central
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírási 4 km/h-nál	300 kg
Teherbírási 6 km/h-nál	250 kg
Statikus teherbírási	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	240 mm
Teljes szélesség	99 mm
Összsúly	3,133 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szállvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	143,5 mm
Körbeforgás	287 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Talplemez központi reteszeléssel
Talplemez hossza	176 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	77,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012

Rendelési szám 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

