

# ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha central
하우징 유형	중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	300 kg
6km/h에서의 적재 용량	250 kg
적재 용량 정적	600 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	240 mm
전체 너비	99 mm
전체 체중	3.133 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	46 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(A)	63 육상 A

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	143.5 mm
회전 간섭	287 mm
덤 직경	96 mm

## 피팅

피팅 유형	중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 길이	176 mm
플레이트 너비	112 mm
플레이트 홀 길이(최대)	77.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	13 mm

# ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

