

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012

Broj porudžbine 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ● |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|--|
| Naziv proizvoda | Alpha central |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 300 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 250 kg |
| Statički Nosivost | 600 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 240 mm |
| Ukupna širina | 99 mm |
| Ukupna težina | 3,133 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 46 mm |
| Širina tela | 46 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljusk | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| okretni radijus | 143,5 mm |
| Otpor okretanju | 287 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja | Ploča sa centralnim zaključavanjem |
| Dužina ploče | 176 mm |
| Širina ploče | 112 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 77,5 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 13 mm |

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012
Broj porudžbine 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

