

LEVINA

5370PJP125P30-11 2.0 7001

EAN 4031582324594

Numărul de comandă 00066198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Levina
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	161 mm
Lățime totală	59 mm
Greutate totală	0,531 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	83 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	38 mm
Raza de pivotare	100,5 mm
Interferență pivotantă	201 mm
Diametru cupolă	59 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

Premiul
Universal
DesignDesigner
Deutscher

LEVINA

5370PJP125P30-11 2.0 7001



EAN 4031582324594

Numărul de comandă 00066198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Premiul
Universal
Design



Designer
Deutscher