

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242
Bestellnummer 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname | Stylea |
| Gehäusetyp | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 50 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 100 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 77 mm |
| Gesamtbreite | 54 mm |
| Gesamtgewicht | 0,128 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Laufflächenfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Breite des Radkörpers | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 30 mm |
| Schwenkradius | 87 mm |
| Störkreis | 174 mm |
| Dom Durchmesser | 20 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm |

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242
Bestellnummer 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

