

OMIKRON TWIN


9958FTP250P68

EAN 4031582316995

Номер на поръчката 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Omikron twin
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	подобен EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	5000 kg
Товароносимост при 6 км/ч	3600 kg
Статичен Товароносимост	7500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	365 mm
Обща ширина	272 mm
Общо тегло	38,319 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Отливане
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Цвят	Прозрачно Покритие
Диаметър на купол	235 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	270 mm
Ширина на плаката	250 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	210 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	230 mm
Диаметър на отвора на плаката	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P68

EAN 4031582316995

Номер на поръчката 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

