

## KAPPA

9688FTP125P63 CL67

EAN 4031582316100

Bestillingsnummer 00801603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	660 kg
Belastning ved 6 km/t	550 kg
Belastning Statisk	1100 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	170 mm
Samlet bredde	98 mm
Samlet vægt	4,831 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	96 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

# KAPPA

9688FTP125P63 CL67

EAN 4031582316100  
Bestillingsnummer 00801603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

