

OMIKRON

9258FTP400P66

EAN 4031582314106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Omikron
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	3840 kg
6km/hの耐荷重	3200 kg
静荷重	7680 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	470 mm
全幅	182 mm
総重量	41.154 kg

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	100 mm
ボディ幅	100 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	ストレート
色	透明塗装
ドーム径	160 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	250 mm
プレート幅	200 mm
プレート穴長（最大）	160 mm
プレート穴幅（最大）	210 mm
プレート穴径	17 mm

図面

