

# OMIKRON TWIN

9950TOP150P65

EAN 4031582316889  
订单号 00801902



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1920 kg
6 公里/小时的载重	1600 kg
静态载重	3840 kg
温度范围（最低）	-40 ° C
温度范围（最大）	85 ° C
总高	230 mm
总宽度	189 mm
总重量	12.478 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	透明涂层
偏移量	55 mm
旋转半径	141 mm
转向干涉	282 mm
圆顶直径	160 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	200 mm
上板宽	160 mm
上板孔长度（最大）	120 mm
上板孔宽度（最大）	160 mm
上板孔直径	15 mm

# OMIKRON TWIN

9950TOP150P65

EAN 4031582316889

订单号 00801902



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

