

## OMIKRON

9250FTP250P65

EAN 4031582313994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Omikron
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器と類似した
4km/hの耐荷重	3000 kg
6km/hの耐荷重	2200 kg
静荷重	4500 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	325 mm
全幅	182 mm
総重量	30.355 kg

## 車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	100 mm
ボディ幅	100 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	ストレート
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
色	透明塗装
オフセット	75 mm
旋回半径	201 mm
旋回径	402 mm
ドーム径	160 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	200 mm
プレート幅	160 mm
プレート穴長（最大）	120 mm
プレート穴幅（最大）	160 mm
プレート穴径	15 mm

## 図面

