

## OMIKRON TWIN

9950FTP100P65

EAN 4031582316742



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Omikron twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器と類似した
4km/hの耐荷重	1200 kg
6km/hの耐荷重	900 kg
静荷重	1800 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	180 mm
全幅	189 mm
総重量	13.201 kg

## 車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ディープグロブボールスラストローラーベアリング
色	透明塗装
オフセット	40 mm
旋回半径	103.5 mm
旋回径	207 mm
ドーム径	160 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	200 mm
プレート幅	160 mm
プレート穴長（最大）	120 mm
プレート穴幅（最大）	160 mm
プレート穴径	15 mm

# OMIKRON TWIN

9950FTP100P65

EAN 4031582316742



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

