

KAPPA

9682IEP250P63 CL67

EAN 4031582315929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	85 °C
取付高	305 mm
全幅	116 mm
総重量	5.873 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ジェットブラック（RAL9005と類似）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	68 ショアA

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	61 mm
旋回半径	187.5 mm
旋回径	375 mm
ドーム径	111 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

KAPPA

9682IEP250P63 CL67

EAN 4031582315929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

