



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	700 kg
6km/hの耐荷重	560 kg
静荷重	1400 kg
温度範囲（最小）	-30 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	164 mm
全幅	96 mm
総重量	3.026 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	60 mm
旋回半径	161 mm
旋回径	322 mm
ドーム径	96 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

## 図面

