

ZETA

4680TOP160P63

EAN 4031582307863
Bestellnummer 00804223

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Zeta |
| Gehäusetyp | Lenkrolle |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 800 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 640 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 1600 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 200 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 3,264 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 160 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Breite des Radkörpers | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|--|
| Material | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 135 mm |
| Störkreis | 270 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

