

ZETA

4688TOP160P63

EAN 4031582308327

Pasūtījuma numurs 00804225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Korpusa tips | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 800 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 640 kg |
| Statiskā kravnesība | 1600 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais platums | 117 mm |
| Kopējais svars | 2,181 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|--------------|----------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plaša, pastiprināta |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 117 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

ZETA

4688TOP160P63

EAN 4031582308327

Pasūtījuma numurs 00804225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

