

ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	450 kg
6km/hの耐荷重	360 kg
静荷重	900 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	85 °C
取付高	240 mm
全幅	117 mm
総重量	2.941 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ジェットブラック（RAL9005と類似）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	67 ショアA

ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	青色被膜保護

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	117 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

図面

