

## OMIKRON TWIN

9950TOP125P65

EAN 4031582316872

Bestillingsnummer 00805979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1680 kg
Belastning ved 6 km/t	1400 kg
Belastning Statisk	3360 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	205 mm
Samlet bredde	189 mm
Samlet vægt	11,961 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	50 mm
Udfaldsradius	123 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Dome-diameter	160 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	15 mm

# OMIKRON TWIN

9950TOP125P65

EAN 4031582316872  
Bestillingsnummer 00805979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

