

# KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	1200 kg
6km/hの耐荷重	1000 kg
静荷重	2000 kg
温度範囲（最小）	-30 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	245 mm
全幅	116 mm
総重量	5.309 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	ディープグリーブボールスラストローラーベアリング
色	青色被膜保護
オフセット	59 mm
旋回半径	160 mm
旋回径	320 mm
ドーム径	111 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

# KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

