

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077
Bestillingsnummer 00828559

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2040 kg
Belastning ved 6 km/t	1700 kg
Belastning Statisk	4080 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	235 mm
Samlet bredde	189 mm
Samlet vægt	8,997 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Farve	Gennemsigtig Lakering
Dome-diameter	160 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	15 mm

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077
Bestillingsnummer 00828559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

