

ZETA

4681IEP200P63

EAN 4031582307955

Номер замовлення 00830071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ○

Шум руху ● ● ● ● ●

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Zeta |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 600 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 480 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 3,97 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Щечорний (подібний RAL9005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 67 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Поворотне з'єднання | 230 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ZETA

4681EP200P63

EAN 4031582307955

Номер замовлення 00830071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

