

## OMIKRON

9258STP250P65

EAN 4031582314113

Bestillingsnummer 00830231



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand ● ● ● ○ ○

Bevægelsesstøj ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Rustbeskyttelse ● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn Omikron

Kabinettype Fast Hjul

Standard EN12533 – Sværlasthjul

Belastning ved 4 km/t 2640 kg

Belastning ved 6 km/t 2200 kg

Belastning Statisk 5280 kg

Temperaturområde (minimum) -10 °C

Temperaturområde (maksimum) 60 °C

Byggehøjde 325 mm

Samlet bredde 182 mm

Samlet vægt 26,39 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Lige
Farve	Gennemsigtig Lakering
Dome-diameter	160 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehulbredde (minimum)	160 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	120 mm
Pladehullets diameter	15 mm

## TEKNISKE TEGNINGER

