



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2640 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2200 kg
Statique Capacité de charge	5280 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	325 mm
Largeur totale	182 mm
Poids global	26,39 kg

## ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier, lourd
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Largeur du corps	100 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Droit
Couleur	Revêtement transparent Revêtement
Diamètre du dôme	160 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	200 mm
Largeur de plaque	160 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	160 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Diamètre du trou de la plaque	15 mm

## DESSINS TECHNIQUES

