

# KAPPA LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465  
Bestellnummer 00830286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Kappa load                         |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 1200 kg                            |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 1000 kg                            |
| Statische Tragfähigkeit     | 2000 kg                            |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                              |
| Bauhöhe                     | 245 mm                             |
| Gesamtbreite                | 110 mm                             |
| Gesamtgewicht               | 7,789 kg                           |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Guss                  |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 200 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |

## GEHÄUSE

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Material        | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                   |
| Schwenklager    | Axialrillen- und Kegelrollenlager    |
| Farbe           | Blaupassiviert                       |
| Ausladung       | 59 mm                                |
| Schwenkradius   | 160 mm                               |
| Störkreis       | 320 mm                               |
| Dom Durchmesser | 111 mm                               |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 135 mm             |
| Plattenbreite               | 110 mm             |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465

Bestellnummer 00830286

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

